

Garant**Marófej befogó rezgéscsillapított, kúpos, HSK-A 63 A = 200, Tüske Ø d1: 22 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306703 22
GTIN	4045197821782
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Ballufchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Különleges tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.

Külső Ø D: 50 mm

Ø D₂: 48 mm

Marótüske hossza L₄: 19 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	50 mm
Marótüske hossza L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm

Tüske Ø d ₁	22 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
-----------------------------------	-----------