

**Garant****Marófej befogó rezgéscsillapított, kúpos, HSK-A 63 A = 200, Tüske Ø d1: 27 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306703 27
GTIN	4045197821799
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Ballufchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

**Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.**

**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

**Tartalom:**

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

**Különleges tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz., hűtőfolyadék cső 309880 sz.

**Figyelem:**

További méretek külön ajánlatkérésre.

Külső Ø D: 50 mm

Ø D<sub>2</sub>: 58 mm

Marótüske hossza L<sub>4</sub>: 21 mm

**Műszaki leírás**

Marótüske hossza L <sub>4</sub>	21 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Külső Ø D	50 mm

Tüske Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

---

## Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
-----------------------------------	-----------