



## Marófej befogó rezgéscsillapított, kúpos, HSK-A 63 A = 300, Tüske Ø d1: 22 mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 306704 22     |
| GTIN              | 4045197821812 |
| Árucikk kategória | 31A           |

### Leírás

#### Kivitel:

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- Ballufchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.

**Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.**

#### Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

#### Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

#### Különleges tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., hűtőfolyadékcső 309880 sz.

#### Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.

Szabvány: DIN 6357

Befogó szabvány: ISO 12164-1

Befogó szabvány: DIN 69893

Befogó szabvány: DIN 69882-3

Alak: A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min<sup>-1</sup>-nél

Külső Ø D: 50 mm

Ø D<sub>2</sub>: 48 mm

Marótüske hossza L<sub>4</sub>: 19 mm

### Műszaki leírás

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Tüske $\varnothing d_1$              | 22 mm                              |
| Marótüske hossza $L_4$               | 19 mm                              |
| $\varnothing D_2$                    | 48 mm                              |
| Külső $\varnothing D$                | 50 mm                              |
| Befogó                               | HSK-A 63 A = 300                   |
| Szabvány                             | DIN 6357                           |
| Befogó szabvány                      | ISO 12164-1                        |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                          |
| Befogó szabvány                      | DIN 69882-3                        |
| Alak                                 | A                                  |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 $\text{min}^{-1}$ -nél |
| Körfutási pontosság                  | $\leq 6 \mu\text{m}$               |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                |
| Rezgés                               | csillapított                       |

## Tartozék

Speciális kulcs Tüske  $\varnothing$ -höz 22 mm

309840 22