

Garant**Marófej befogó rezgéscsillapított, kúpos, HSK-A 100 A = 200, Tüske Ø d1: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306710 16
GTIN	4045197821829
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Ballufchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Különleges tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., hűtőfolyadékcső 309880 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.

Külső Ø D: 80 mm

Ø D₂: 38 mm

Marótüske hossza L₄: 17 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	80 mm
Marótüske hossza L ₄	17 mm
Tüske Ø d ₁	16 mm

Ø D ₂	38 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
-----------------------------------	-----------