

**Garant****Marófej befogó rezgéscsillapított, kúpos, HSK-A 100 A = 300, Tüske Ø d1: 32 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306711 32
GTIN	4045197821881
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Ballufchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

**Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.**

**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

**Tartalom:**

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

**Különleges tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz., hűtőfolyadékcső 309880 sz.

**Figyelem:**

További méretek külön ajánlatkérésre.

Külső Ø D: 80 mm

Ø D<sub>2</sub>: 78 mm

Marótüske hossza L<sub>4</sub>: 24 mm

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	78 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Külső Ø D	80 mm

Marótüske hossza L <sub>4</sub>	24 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 300
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

---

## Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
-----------------------------------	-----------