

**Csomagoló ragasztószalag 6 darabos készlet, Szín: BEIGE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083672 BEIGE
GTIN	4005801003409
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Az univerzális csomagoló ragasztószalag minden kereskedelmi forgalomban kapható kézi letekerővel használható, **halk letekerés**.

A **tesapack® 4120** egy kiváló minőségű PVC ragasztószalag erős természetes kaucsuk ragasztóanyaggal.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Vastagság	0,05 mm
Festék	bézs
Hossz	66 m
Szélesség	50 mm
Gyártó jelölése	4120
Tágulási képesség	75 %

Felhasználás	Csomagolás
Szakítószilárdság	4,3 N/mm
Ragasztószalagok száma	6
Béléssel	nem
Hordozóanyag	PVC fólia
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon	0,2 N/mm
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Hőálló max.	80 °C
Különlegesség	kézzel téphető
Különlegesség	nyomtató
Különlegesség	halk letekerés
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

Profi kézi letekerő	083676
---------------------	--------