



Hárompofás esztergatókmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 125/4 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	310700 125/4
GTIN	4019208027388
Árucikk kategória	36R

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatókmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

Szabvány:

DIN 702-3.

Tartalom:

1 készlet = 3 edzett fúrótokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Különleges tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd a 314000 – 315200 sz. alatt. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313110 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 32 mm

Magasság pofák nélkül H₁: 69 mm

Magasság pofákkal H₂: 93 mm

Tőcsavarok száma: 3

Tőcsavarok mérete: M10

Kulcsnégyyszög K: 9 mm

Műszaki leírás

Kulcsnégyyszög K	9 mm
Súly	5,5 kg
Kúpméret	4
Magasság pofákkal H ₂	93 mm
Tőcsavarok száma	3
Külső Ø A	125 mm
Maximális fordulatszám	5500 min ⁻¹
Tőcsavarok mérete	M10
Áteresztés E	32 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	69 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 125 mm	314000 125
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 125 mm	314600 125
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 125 mm	314420 125

Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 125 mm	314620 125
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 125 mm	314400 125
Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 125	315200 125
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 125	315000 125
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 125 mm	314020 125