

Garant**Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 120, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304328 12
GTIN	4045197468208
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835, Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
Befogási Ø D ₁	12 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 120

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------