

Garant**Menesztőlapos befogó, kombi, karcsú, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304705 6
GTIN	4045197289469
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Gömbcsuklós felfogócsavarral Weldon és Whistle-Notch rendszerhez (ferde befogófelület 2°).
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás).
- HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához a DIN 1835, Form B + E és 6535 HB + HE szerint.

Tartalom:

Gömbcsuklós szorítócsavar és átfúrt ütközőcsavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., tartalék csavar 309905 sz. M6 ill. M8.

Műszaki leírás

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₃	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
Külső Ø D	24 mm
Hasznos hossz L _N	67 mm

Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 63	309880 63
-----------------------------	-----------