

Garant**Menesztőlapos befogó, HSK-A 100 A = 160, Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304410 14
GTIN	4045197289407
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
 - **HSK-működő felületek megmunkálva.**
- GARANT:** Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835, Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	14 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Külső Ø D	44 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 100	309880 100
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12