

**Garant****Menesztőlapos befogó, HSK-A 63 A = 160, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304335 20
GTIN	4045197289131
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**GARANT:** Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

**Figyelem:**

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
Külső Ø D	52 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 20 mm	309900 20
--	-----------