

Garant**Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 rövid, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304402 6
GTIN	4045197289261
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835, Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	6 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	6
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogó	HSK-A 100 rövid

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 100	309880 100
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 6 mm	309900 6