

**3M****Szigetelőszalag, 15 mm×10 m, Szín: WHITE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083652 WHITE
GTIN	4054596613829
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A **3M™ Temflex® 165** egy **univerzálisan használható, lágy PVC szigetelőszalag**. Nehezen gyúlékony. Önkioltó, olajnak és oldószereknek jól ellenáll.

**Felhasználás:**

Szigeteléshez, kötegeléshez, rögzítéshez és színjelöléshez.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Szélesség	15 mm
Vastagság	0,15 mm
Gyártó jelölése	3M® Temflex® 165
Hossz	10 m
Festék	fehér
Felhasználás	Jelölés

Felhasználás	Hőszigetelés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Jelölés
Béléssel	nem
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Hordozóanyag	PVC fólia
Hőálló max.	90 °C
Szakítószilárdság	2 N/mm
Ragasztóerő acélon	0,2 N/mm
Tágulási képesség	200 %
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Terméknév attribútum	15 mm×10 m
Termék fajtája	Ragasztószalag