

**HAINBUCH****Szorítóvas sima, SK 42, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 38,5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	329910 38,5
GTIN	2050001073679
Árucikk kategória	33H

## Leírás

**Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

**Felhasználás:**

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

**Figyelem:**

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

## Műszaki leírás

Befogási Ø	38,5 mm
Profil	kerek
Keménység	60 HR

Befogófelület	Sima
Befogási tartomány	3 - 7,5 mm
Hossz L	42 mm
Kivitel	rövidebb előrész
Befogó	SK 42
Termék fajtája	Befogófej sima