



## Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 42, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 19,5mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 329914 19,5   |
| GTIN              | 2050001073822 |
| Árucikk kategória | 33H           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

#### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

#### Figyelem:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

### Műszaki leírás

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Befogási Ø    | 19,5 mm                       |
| Befogófelület | Kereszt- és hosszanti recézés |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Profil             | kerek          |
| Keménység          | 60 HR          |
| Befogási tartomány | 11 - 42 mm     |
| Hossz L            | 47 mm          |
| Befogó             | SK 42          |
| Termék fajtája     | Befogófej sima |