



Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 42, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 15mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 329914 15 |
| GTIN | 2050001071453 |
| Árucikk kategória | 33H |

Leírás

Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|------------|
| Befogási Ø | 15 mm |
| Befogási tartomány | 11 - 42 mm |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Befogófelület | Kereszt- és hosszanti recézés |
| Keménység | 60 HR |
| Profil | kerek |
| Hossz L | 47 mm |
| Befogó | SK 42 |
| Termék fajtája | Befogófej sima |