



Szorítóvas sima, SK 42, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 36,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	329910 36,5
GTIN	2050001073655
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	36,5 mm
Befogási tartomány	3 - 7,5 mm
Befogófelület	Sima

Profil	kerek
Keménység	60 HR
Hossz L	42 mm
Kivitel	rövidebb előrész
Befogó	SK 42
Termék fajtája	Befogófej sima