



## Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 42, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 30mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	329914 30
GTIN	2050001071606
Árucikk kategória	33H

### Leírás

#### Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

#### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

#### Figyelem:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

### Műszaki leírás

Befogási Ø	30 mm
Befogófelület	Kereszt- és hosszanti recézés

Befogási tartomány	11 - 42 mm
Keménység	60 HR
Profil	kerek
Hossz L	47 mm
Befogó	SK 42
Termék fajtája	Befogófej sima