

**HAINBUCH****Szorítóvas Keresztrecézéssel, SK 42, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 8,5 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	329912 8,5
GTIN	2050001073723
Árucikk kategória	33H

## Leírás

### Kivitel:

Keresztrecézéssel nyers anyagokhoz, kis Ø.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

### Figyelem:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

## Műszaki leírás

Befogási Ø	8,5 mm
Profil	kerek
Befogófelület	Keresztrecézés

Keménység	60 HR
Befogási tartomány	8 - 10,5 mm
Hossz L	47 mm
Befogó	SK 42
Termék fajtája	Befogófej sima