



Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 42, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 31,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	329914 31,5
GTIN	2050001073945
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	31,5 mm
Befogási tartomány	11 - 42 mm

Keménység	60 HR
Profil	kerek
Befogófelület	Kereszt- és hosszanti recézés
Hossz L	47 mm
Befogó	SK 42
Termék fajtája	Befogófej sima