



## Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 42, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 41,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	329914 41,5
GTIN	2050001074041
Árucikk kategória	33H

### Leírás

#### Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

#### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

#### Figyelem:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

### Műszaki leírás

Befogási Ø	41,5 mm
Keménység	60 HR

Befogási tartomány	11 - 42 mm
Befogófelület	Kereszt- és hosszanti recézés
Profil	kerek
Hossz L	47 mm
Befogó	SK 42
Termék fajtája	Befogófej sima