

**Garant****ER szorítópatronos befogó, HSK-A 100 hosszú, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305485 25
GTIN	4045197289711
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

**Tartalom:**

Inkluzív bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	1 - 16 mm
ER szorítópatronhoz	25
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	HSK-A 100 hosszú
Befogó szabvány	DIN 69882-6

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308962 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309430 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mmtömítéssel	309022
	308962 5

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási  
Ø d 5 mm

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309021
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308959 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308962 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308960 15
HSK hűtőfolyadék-cső HSK 25	309880 25
HiRunER szorítókulcs nyomatékulcshoz Típus 25	309749 25
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	308962 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15

ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mmtömítéssel	309244
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308959 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	308962 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308959 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308941 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 25	309890 25

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mmtömítéssel és fúvókával	309245
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER felfogó anyaHigh Speed ER-hez 25	309610 25
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308941 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308959 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
	308962 6

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási  
Ø d 6 mm

---