

Garant**ER szorítópatronos befogó mini karcsú, HSK-A 63 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305710 25
GTIN	4045197289803
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Felfúrt furat (= ER11).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Tartalom:

High-Speed ER mini anya, finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., *ER szorítópatronok 308881 – 309430 sz., ER mini szorítókulcs 309740 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 35 mm

Tartalék ER-Mini anya 309650 sz.: 25

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	25 mm
Tartalék ER-Mini anya 309650 sz.	25
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	35 mm

Hasznos hossz L_N	67 mm
Befogási $\varnothing D_1$	1-16 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min^{-1} -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mm tömítéssel	309022
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 13 mm	309374 13
ER szorítópatron Névleges befogási $\varnothing d$ 13 mm	308941 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási $\varnothing d$ 15 mm	309373 15
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel és fúvókával	309245
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 5 mm	309374 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 3 mm	308959 3
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási $\varnothing d$ 16 mm	308962 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 14 mm	308959 14
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási $\varnothing d$ 10 mm	308962 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási $\varnothing d$ 11 mm	309373 11

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309375 6
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309374 15
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309375 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309375 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309374 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309373 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309375 8
	308962 9

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm 308959 12

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm 308962 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm 308941 7

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm 309373 13

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm 308959 8

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm 309430 10

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm 309374 3

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm 308941 4

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm 309374 10

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm 308946 8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm 308959 15

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm 309373 3

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm 308941 15

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm 309430 4,5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm 308959 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm 308941 2

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm 308959 9

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm 309374 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm 308960 14

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm 309374 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm 308960 15

ER-Mini felfogó anyja ER-hez 25 309650 25

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm 309373 5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309373 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309373 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	308962 13
Kulcs ER minianyához ER szorítópatronos befogó 25	309740 25
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309373 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309374 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309375 14
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309374 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308941 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel	309244

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309375 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308959 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309373 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309021
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309373 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309430 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309373 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309373 14
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309374 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309373 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309373 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309374 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309374 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309374 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11