

**HAINBUCH****Szorítóvas sima, SK 52, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 18,5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	329920 18,5
GTIN	2050001074195
Árucikk kategória	33H

## Leírás

**Kivitel:**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

**Felhasználás:**

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

**Figyelem:**

**<strong>Szorítóvasak </strong>és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméreteket, alakokat (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

## Műszaki leírás

Befogási Ø	18,5 mm
Keménység	60 HR
Befogási tartomány	3 - 7,5 mm

Profil	kerek
Befogófelület	Sima
Hossz L	46 mm
Kivitel	rövidebb előrész
Befogó	SK 52
Termék fajtája	Befogófej sima