

**HOLEX**

**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 25, Névleges befogási Ø d: 16mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	309411 16
GTIN	4045197666154
Árucikk kategória	32Z

## Leírás

### Kivitel:

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.  
Tömítődugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

### Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

### Figyelem:

**HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.**

## Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	16 mm
Befogó	ER 25
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	4282 E

Külső Ø D	25,7 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Befogófej sima