

**HOLEX****ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 25, Névleges befogási Ø d: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309411 6
GTIN	4045197666093
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.  
Tömítődugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

**Figyelem:**

**HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.**

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	6 mm
Befogó	ER 25
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	4282 E

Külső Ø D	25,7 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Befogófej sima