



Szorítóvas sima, SK 52, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 20,5mm



## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 329920 20,5   |
| GTIN              | 2050001074218 |
| Árucikk kategória | 33H           |

## Leírás

### Kivitel:

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

### Figyelem:

**<strong>Szorítóvasak </strong>és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

## Műszaki leírás

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Befogási Ø         | 20,5 mm    |
| Befogási tartomány | 3 - 7,5 mm |
| Keménység          | 60 HR      |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Profil         | kerek            |
| Befogófelület  | Sima             |
| Hossz L        | 46 mm            |
| Kivitel        | rövidebb előrész |
| Befogó         | SK 52            |
| Termék fajtája | Befogófej sima   |