

**Szorítóvas sima, SK 52, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 48,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329920 48,5
GTIN	2050001074553
Árucikk kategória	33H

**Leírás****Kivitel:**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

**Felhasználás:**

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

**Figyelem:**

**<strong>Szorítóvasak </strong>és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméreteket, alakokat (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

**Műszaki leírás**

Befogási Ø	48,5 mm
Profil	kerek
Keménység	60 HR

Befogófelület	Sima
Befogási tartomány	3 - 7,5 mm
Hossz L	46 mm
Kivitel	rövidebb előrész
Befogó	SK 52
Termék fajtája	Befogófej sima