



**Szorítóvas sima, SK 52, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 16,5mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	329920 16,5
GTIN	2050001074171
Árucikk kategória	33H

## Leírás

### Kivitel:

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

### Figyelem:

**<strong>Szorítóvasak </strong>és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

## Műszaki leírás

Befogási Ø	16,5 mm
Befogófelület	Sima
Befogási tartomány	3 - 7,5 mm

Keménység	60 HR
Profil	kerek
Hossz L	46 mm
Kivitel	rövidebb előrész
Befogó	SK 52
Termék fajtája	Befogófej sima