

**Szorítóvas lágy, SK 42, Előfúrás Ø: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329916 15
GTIN	2050001922601
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Lágy (kisebb 40 HRC keménység a furatban) önálló kiesztergáláshoz.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Előfúrás Ø	15 mm
Profil	kerek
Hossz L	47 mm

Befogó	SK 42
Termék fajtája	Befogófej sima