

Garant**Kombinált marótüske, HSK-A 63 rövid, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306110 32
GTIN	4045197289872
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hosszanti és keresztornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

Tartalom:

Retes, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Tüske Ø d ₁	32 mm
Marótüske hossza L ₄	38 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	32
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	24 mm

Külső Ø D	58 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Befogási Ø D ₁	32 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32
Menesztógyűrű Tüske Ø-höz 32 mm	309870 32