

Garant**Kombinált marótüske, HSK-A 100 A = 100, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306270 16
GTIN	4045197290021
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hosszanti és keresztornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

Tartalom:

Retes, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	17 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	16
Marótüske hossza L ₄	27 mm
Tüske Ø d ₁	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm

Külső Ø D	32 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 16 mm	309860 16
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 16 mm	309870 16