



Puhapofa felsőrész készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 160



Rendelési adatok

Rendelés száma	313310 160
GTIN	4019208193328
Árucikk kategória	32R

Leírás

Kivitel:

Mart felfekvő felület, **nem barnított**.

Lépcsők nélkül, egyedi befogási \varnothing kiesztergálásához. **Mart** felfekvő felület, **nem barnított**.

Felhasználás:

Mivel a pofák **néhány másodpercen belül** cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. **Így az átállási idő minimálisra csökkenthető.** A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.

Edzett alaptestekre történő felcsavarozáshoz. Olyan szabálytalan alakú vagy már megmunkált munkadarabok befogására, amelyeknek nem szabad megsérülniük. Ehhez a pofákat a munkadarab alakjának megfelelően kell kimunkálni.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható :

A 313115; 313117; 313135; 313137 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313130; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatókmány rendszerekhez.

Figyelem:

· **A 400 méret az 500 befogó mérethez is megfelelő.**

Alumínium puhapofa felsőrész **külön rendelésre.**

Hozzávaló színekód: Röhm ékrudas esztergatókmányok és pofák

Hossz L: 85 mm

Magasság H: 36,5 mm

Horonyszélesség D: 8 mm

Furattávolság b: 32 mm

Bordahossz A: 18 mm

Műszaki leírás

Horonyszélesség D	8 mm
Bordahossz A	18 mm
Furattávolság b	32 mm
Hossz L	85 mm
Tokmány típus	160 mm
Magasság H	36,5 mm
Hozzávaló színekód	Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Hozzávaló színekód	Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány pofák