

Garant**Kombinált marótüske, HSK-A 63 A = 160, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306170 22
GTIN	4045197289933
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hosszanti és keresztornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

Tartalom:

Retes, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Marótüske hossza L ₄	31 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	22
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Tüske Ø d ₁	22 mm
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	19 mm

Külső Ø D	40 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D ₁	22 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Menesztógyűrű Tüske Ø-höz 22 mm	309870 22
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 22 mm	309860 22