

Garant**Marófej befogó, HSK-A 63 A = 160, Tüske Ø d1: 27 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306570 27
GTIN	4045197290267
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Befogási Ø 40 4 menetes furattal a marófejek befogásához DIN2079 szerint.
- Balluffchip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Külső Ø D: 60 mm

Marótüske hossza L₄: 21 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 sz.: 27

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	27 mm
Marótüske hossza L ₄	21 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 sz.	27

Külső Ø D	60 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27