

**FAHRION®**  
FAHRENDENGEN PRECISION**ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 25, Névleges befogási Ø d: 4,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309430 4,5
GTIN	2050001704016
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

**Felhasználás:**

Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Figyelem:**

Csak névleges Ø fogható be. **A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.**

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	4,5 mm
Befogó	ET 25
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	4285 E
Külső Ø D	26 mm
Teljes hossz L	34 mm

Axiáliskihúzás	8 mm
Termék fajtája	Befogófej sima