

**HOLEX**

**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 32, Névleges befogási Ø d: 16mm**



## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309416 16     |
| GTIN              | 4045197666253 |
| Árucikk kategória | 32Z           |

## Leírás

### Kivitel:

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.  
Tömítődugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

### Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

### Figyelem:

**HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.**

## Műszaki leírás

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 16 mm       |
| Befogó                | ER 32       |
| Szabvány              | ISO 15488-A |
| Körfutási pontosság   | ≤ 10 µm     |
| Típus                 | 4537 E      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Külső Ø D      | 32,7 mm        |
| Teljes hossz L | 40 mm          |
| Termék fajtája | Befogófej sima |