

FAHRION®
FAHRENDENGEWÜRKE**ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 32, Névleges befogási Ø d: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309432 10
GTIN	2050001704122
Árucikk kategória	34F

Leírás**Kivitel:**

Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

Felhasználás:

Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges Ø fogható be. **A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.**

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	10 mm
Befogó	ET 32
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	4538 E
Külső Ø D	33 mm
Teljes hossz L	43 mm

Axiáliskihúzás	10 mm
Termék fajtája	Befogófej sima