

FAHRION®
FAHRENDEN RINGEN**ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 32, Névleges befogási Ø d: 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309432 12 |
| GTIN | 2050001704146 |
| Árucikk kategória | 34F |

Leírás**Kivitel:**

Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

Felhasználás:

Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges Ø fogható be. **A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------------|
| Névleges befogási Ø d | 12 mm |
| Befogó | ET 32 |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | 4538 E |
| Külső Ø D | 33 mm |
| Teljes hossz L | 43 mm |

Axiáliskihúzás

10 mm

Termék fajtája

Befogófej sima