



## Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 210



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313750 210
GTIN	4019208193762
Árucikk kategória	33R

### Leírás

**Kivitel:**

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

**Mart** hornyok és fogazás, **barnított**.

Lágy rátétpofák, hosszú, fogazás 1,5×60°

**Alapanyag:**

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

**Alkalmazható:**

Schunk, Röhme és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

**Opcionális tartozék:**

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

**Figyelem:**

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Magasság H	40 mm
Menet DIN 912	M12
Tokmány típus	210 mm
Hossz L	102 mm
Furattávolság b	25 mm

Szélesség B	35 mm
Horonyszélesség D	14 mm
Furattávolság a	20 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák