



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 200



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 313400 200 |
| GTIN | 4019208193380 |
| Árucikk kategória | 33R |

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és fogazás, **barnított**.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogókhoz**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|--------|
| Szélesség B | 36 mm |
| Menet DIN 912 | M12 |
| Furattávolság b | 19 mm |
| Tokmány típus | 200 mm |
| Furattávolság a | 12 mm |
| Magasság H | 53 mm |

| | |
|-------------------|--|
| Hossz L | 75 mm |
| Horonyszélesség D | 17 mm |
| Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák |