



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 200



Rendelési adatok

Rendelés száma	313450 200
GTIN	4019208193458
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és fogazás, **barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhme és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horony szélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Hossz L	98 mm
Szélesség B	35 mm
Tokmány típus	200 mm
Magasság H	40 mm
Furattávolság a	15 mm
Furattávolság b	22 mm

Horonyszélesség D	17 mm
Menet DIN 912	M12
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák