



Nemesített horonycsap, Horonyszélesség D: 21mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	313570 21
GTIN	4019208193649
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű és nemesített.

Alkalmazható:

A Schunk, Forkardt, Röhm és SMW (hegyes fogazású) **gyártmányok** összes **használatos gépi működtetésű tokmányához.**

Alkalmazható:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Tartalom:

Inkluzív horonycsapok hatszög csavarok DIN 912 – 12.9!

Figyelem:

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
Magasság H	25,5 mm
Horonyszélesség D	21 mm

Menet G	M16
Lépcsőmagasság h	11 mm
Termék fajtája	Horonycsap