



## Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 250



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313450 250
GTIN	4019208193465
Árucikk kategória	33R

### Leírás

**Kivitel:**

**Mart** hornyok és fogazás, **barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

**Alapanyag:**

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

**Alkalmazható:**

Schunk, Röhmm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

**Opcionális tartozék:**

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

**Figyelem:**

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Hossz L	120 mm
Furattávolság a	20 mm
Horonyszélesség D	21 mm
Menet DIN 912	M16
Szélesség B	50 mm
Furattávolság b	28 mm

Magasság H	50 mm
Tokmány típus	250 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák