



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 254



Rendelési adatok

Rendelés száma	313750 254
GTIN	4019208193779
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Mart hornyok és fogazás, **barnított**.

Lágy rátétpofák, hosszú, fogazás 1,5×60°

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhme és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Furattávolság a	30 mm
Tokmány típus	254 mm
Magasság H	40 mm
Hossz L	125 mm
Furattávolság b	30 mm

Horonyszélesség D	16 mm
Szélesség B	40 mm
Menet DIN 912	M12
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák