

Garant**Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, HSK-A 100, MK belső: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306970 2
GTIN	4045197290564
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Belül és kívül megfelelő pontosságra köszörülve.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 120 mm

Külső Ø D: 32 mm

Műszaki leírás

Belső Morse kúp	2
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 8 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Befogó adapter