



## ER felfogó anya, ER-hez: 16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	309580 16
GTIN	4045197151940
Árucikk kategória	32Z

### Leírás

**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

**Hatszöggel, SW 25.**

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Opcionális tartozék:**

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

**Figyelem:**

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

### Műszaki leírás

Menet	M22×1,5
Teljes hossz L	18 mm
Max. meghúzási nyomaték	80 Nm
ER-hez	16 mm

Külső Ø D	28 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Termék fajtája	Felfogó anya

---

## Tartozék

Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
--	-----------