

HOLEX**ER felfogó anya, ER-hez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309580 25
GTIN	4045197151957
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Hornyokkal.**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Menet	M32×1,5
Max. meghúzási nyomaték	140 Nm
ER-hez	25 mm
Teljes hossz L	21 mm

Külső Ø D	42 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Termék fajtája	Felfogó anya

Tartozék

ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 25	309700 25
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25