



Univerzális kenőtift klórmentes 300 g



Rendelési adatok

Rendelés száma	084120
GTIN	2050000966361
Árucikk kategória	08J

Leírás

Kivitel:

Vágópaszták célzott felhasználásra. Egyszerű használat (bemerítés, ill. felhordás). Megtapad az élen és csak a használat során válik folyékonnyá, jó kenési tulajdonságok, kiváló nyomásfelvételi képesség.

Felhordható kenőanyag.

Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget.**

Klórmentes – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható **menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz, üregeléshez és fűrészeléshez.** Feltétlenül szükséges **nehezen forgácsolható** alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál.

Műszaki leírás

Kivitel	Csap
Szín	sárga-barna

Lobbanáspont	270 °C
Öngyulladási hőmérséklet	350 °C
Alak	paszta
Tárolási hőmérséklet	5 - 40 °C
Tartalom	0,3 l
Termék fajtája	Multifunkciós olaj / univerzális olaj