

Garant**ER felfogó anya High Speed, ER-hez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309610 25
GTIN	4045197291981
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Anya bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a **nagyobb szorítóerő**, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében. **Hornyokkal.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Max. meghúzási nyomaték	140 Nm
ER-hez	25 mm
Menet	M32×1,5

Teljes hossz L	21 mm
Külső Ø D	42 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Termék fajtája	Felfogó anya

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 25	309700 25